



## Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 13 delar, Typ: 6



### Beställningsdata

Ordernummer	630066 6
GTIN	4018754261505
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

#### Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2 – M8.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

#### leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 9 st nr 631000 strl. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Förlängare: 2 st. nr 632400 strl. 50; 150

universalknut: 1 st nr 633500 storlek 1/4

spärrskaft: 1 st nr 632000 storlek 1/4

Förvaring i: ABS-plastlåda

höjd: 57 mm

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 4-13 mm

### Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	4-13 mm
Längd	227 mm
Bredd	131 mm
höjd	57 mm
med QuickRelease	nej
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631000 7
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631000 8
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631000 5
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum Typ	632000
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631000 4
Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632400 150
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631000 11
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 13 mm	631000 13
Förlängare, 1/4 tum totallängd 50 mm	632400 50
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631000 5,5
Kardanknut, 1/4 tum Typ	633500
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631000 10
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631000 6