



## Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 36 delar, Typ: 6



### Beställningsdata

Ordernummer	630861 6
GTIN	4018754261024
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

#### Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2,5 – M8. För utvändiga Torx®-skruvar med gänga M3 – M8.

För insexskruvar med gänga M4 – M8. För invändiga Torx®-skruvar med gänga M2,5–M8.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

#### leveransinnehåll:

Hylsnyckelinsatser för utvändig sexkant: 10 st nr 631000 storlek 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Hylsnyckelinsatser för utvändiga Torx®: 6 st nr 631500 storlek E4; E5; E6; E7; E8; E10

Skruvdragarinsatser för invändig sexkant: 5 st nr 631710 storlek 3; 4; 5; 6; 8

Skruvmejselhylsor för invändig Torx®: 9 st nr 631801 storlek TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

T-handtag: 1 st nr 633000 storlek 116

hylsskruvmejsel: 1 st nr 632800 storlek 150

Förlängare: 2 st. nr 632400 strl. 50; 150

universalknut: 1 st nr 633500 storlek 1/4

spärrskaft: 1 st nr 632000 storlek 1/4

Förvaring i: ABS-plastlåda

### Teknisk beskrivning

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	5-13 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-8 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
fyrkantsfäste	1/4 tum
Längd	322 mm
Bredd	134 mm
höjd	57 mm
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® Torx®-profil E6	631500 E6
T-handtag, 1/4 tum totallängd mm	633000
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631000 8
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631000 7
Förlängare, 1/4 tum totallängd 50 mm	632400 50
Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® Torx®-profil E7	631500 E7
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 12 mm	631000 12
Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632400 150
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 13 mm	631000 13
Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® Torx®-profil E4	631500 E4
Instickshandtag 1/4 tum totallängd mm	632800
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631000 6
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631000 9
Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® Torx®-profil E5	631500 E5
Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® Torx®-profil E10	631500 E10

Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631000 11
Hylsnyckelhylsa 1/4 tum för Torx® Torx®-profil E8	631500 E8
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631000 5,5
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631000 10
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631000 5
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX20	631801 TX20
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 6 mm	631710 6
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX8	631801 TX8
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX25	631801 TX25
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX10	631801 TX10
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX15	631801 TX15
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 8 mm	631710 8
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX40	631801 TX40
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX27	631801 TX27
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 3 mm	631710 3
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 5 mm	631710 5
Kardanknut, 1/4 tum Typ 1/4	633500 1/4
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX9	631801 TX9
Skruvdragarhylsa, 1/4 tum för Torx®Kort Torx®-profil TX30	631801 TX30
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumKort sexkant 4 mm	631710 4