



Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 19 delar, Typ: 6



Beställningsdata

Ordernummer	630166 6
GTIN	4018754261512
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, **hylsor** enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2 – M8.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 13 st nr 631000 storlek 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

T-handtag: 1 st nr 633000 storlek 116

hylsskruvmejsel: 1 st nr 632800 storlek 150

Förlängare: 2 st. nr 632400 strl. 50; 150

universalknut: 1 st nr 633500 storlek 1/4

spärrskaft: 1 st nr 632000 storlek 1/4

Förvaring i: ABS-plastlåda

höjd: 57 mm

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 3,5-13 mm

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/4 tum
---------------	---------

Antal delar	19
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	3,5-13 mm
Längd	227 mm
Bredd	131 mm
höjd	57 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631000 5,5
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 13 mm	631000 13
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 3,5 mm	631000 3,5
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 12 mm	631000 12
Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632400 150
Instickshandtag 1/4 tum totallängd mm	632800
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631000 5
Kardanknut, 1/4 tum Typ	633500
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631000 10
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631000 4
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 4,5 mm	631000 4,5
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631000 6
Förlängare, 1/4 tum totallängd 50 mm	632400 50
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631000 9
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631000 11
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum Typ	632000
T-handtag, 1/4 tum totallängd mm	633000
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631000 7
Sexkantshylsa, 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631000 8

