



## Instickshandtag 1/4 tum, totallängd: 150mm



### Beställningsdata

Ordernummer	632800 150
GTIN	4018754012299
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd. Tack vare försänkta innerfyrkanter, välvda ytterfyrkanter och fyra snäppspår kan fäst- och förbindningsdelarna sättas ihop "blint".

#### Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-E 6,3**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

#### Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

#### OBS!:

**SE UPP!**

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 632829

### Teknisk beskrivning

totallängd	150 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
Produktslag	hylsnyckel