



Instickshandtag 1/4 tum Flexibel axel, totallängd: 240mm



Beställningsdata

Ordernummer	632900 240
GTIN	4018754278985
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd. Tack vare försänkta innerfyrkanter, välvda ytterfyrkanter och fyra snäppspår kan fäst- och förbindningsdelarna sättas ihop "blint".

Användningsdata:

Endast för högerdragning upp till 5 Nm.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-E 6,3**

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.

Teknisk beskrivning

totallängd	150 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
Produktslag	hylsnyckel