



Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 32 delar, Typ: 6



Beställningsdata

Ordernummer	639066 6
GTIN	4018754261109
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M22 och för invändiga Torx®-skruvar med gänga M5 – M14.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 18 st nr 642200 storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Skruvmejselhylsor för Torx®: 8 st. motsvarande nr 643650 storlek TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

T-handtag: 1 st nr 641300 storlek 300

Förlängare: 3 st nr 641000 storlek 75; 130; 255

universalknut: 1 st nr 641600 storlek 1/2

spärrskaft: 1 st nr 640100 storlek 1/2

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar

Antal delar	32
fyrkantfäste	1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	8-34 mm
Längd	454 mm
Bredd	253 mm
höjd	64 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 34 mm	642200 34
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 32 mm	642200 32
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642200 16
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 12 mm	642200 12
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641000 130
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642200 22
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 11 mm	642200 11
T-handtag, 1/2 tum totallängd 300 mm	641300 300
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642200 17
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642200 24
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642200 18
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 14 mm	642200 14
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 15 mm	642200 15
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641600 1/2
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642200 13
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 27 mm	642200 27
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 8 mm	642200 8
Förlängare, 1/2 tum totallängd 75 mm	641000 75
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641000 255

Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642200 19
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 10 mm	642200 10
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 30 mm	642200 30
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642200 21