

Garant**HiPer-Drill skärinsats M7, HB7725, Ø D: 24mm****Beställningsdata**

Ordernummer	231660 24
GTIN	4045197714558
Artikelklass	21M

Beskrivning**Utförande:**

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.

Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd $\leq 20 \mu\text{m}$. För hål upp till noggrannhet IT9.

OBS!:

Skärdata gäller för grundelement $5 \times D$.

Borra endast pilothål med skärinsats av samma typ.

Teknisk beskrivning

för grundelement storlek	24 mm
Matning f i GG(G)	0,41 mm/v
Ø D	24 mm
Serie	HiPer-Drill
Antal byten/skär	1
Spetsvinkel	135 grad

Sort	HB7725
Skärmaterial	VHM
Semi Standard	ja
Antal skär Z	2
Produktslag	Skärinsats för borrar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	70 m/min	P
GG(G)	lämplig	100 m/min	K
vått maximal	lämplig		