

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250035 25/12
GTIN	4062406082963
Artikelklass	21U

**Teknisk beskrivning**

Mittförskjutning $L_3$	17 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	29,5 mm
Passande vändskär	CN.. 1204..
ISO-kod hållare	A25X DCLNR/L12
Skruv för underläggsplatta	259027 2
Vändskärsstorlek	12 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Underläggsplatta	259033 2
Spännhöjd $L_2$	24,3 mm
totallängd $L$	225 mm
Klamp, skruv, O-ring	259036 1
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång