

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk, 9 utdragslådor, Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivans längd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	921084 1500
GTIN	4062406083038
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75; 75; 100; 125; 150

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 150, 200

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

underredets bredd	1300 mm
vikt	179,3 kg

Arbetskiva (djup)	750 mm
arbetskiva längd	1500 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
underredets djup	700 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
Antal lådor	4
Lådornas effektiva yta i G	20×20
höjd	850 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
lådornas effektiva djup	500 mm
Serie	Ready-to-go
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådhurts effektiv höjd	525 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 20X20	951885 20X20
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/3	950320 100/3
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/3	950300 75/3
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 20X20	951910 20X20
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
U-ringnyckelsats Antal verktyg 20	952505 20
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953521 10
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/2	950320 100/2
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/4	950320 125/4
Verkstadssortiment Antal verktyg 22	955071 22
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/1	950320 125/1
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Underlägg av mjuk PVC, transparent Bredd 1500 mm	951951 1500
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/6	950320 125/6
Matta till utdragslådor Dimension i G 20X20	951830 20X20
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/3	950320 75/3
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 39	953833 39
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum Antal verktyg 32	953821 32
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/1	950300 75/1
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 37	953828 37
Verkstadssortiment Antal verktyg 26	955081 26
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/2	950300 75/2
Tångsortiment Antal verktyg 5	954295 5

Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/2	950320 75/2
Tångsortiment Antal verktyg 5	954305 5
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/3	950320 125/3
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/1	950320 75/1
Ritsning och sågning Antal verktyg 8	954895 8
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/1	950320 100/1
Filsortiment Antal verktyg 6	952253 6
Demonteringsverktyg Typ 1	950070 1
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/5	950320 150/5
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/4	950320 150/4
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Verkstadssortiment Antal verktyg 22	955072 22
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953522 10
Tångsortiment Antal verktyg 5	954306 5