

Garant GRIDLINE

**Arbetsbänk, 9 utdragslådor, Bambuskiva, 20×20G, Skivans längd: 1500 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	921081 1500
GTIN	4062406083021
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd (vänster) mm: 75; 75; 100; 125; 150

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 150, 200

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä): 800 kg

Lådornas effektiva yta i G: 20×20

höjd: 850 mm

arbetskiva längd: 1500 mm

Arbetskiva (djup): 750 mm

arbetskiva (tjocklek): 50 mm

underredets bredd: 1300 mm

underredets djup: 700 mm

## Teknisk beskrivning

lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	20
vikt	172,3 kg
lådornas effektiva djup	500 mm
lådhurts effektiv höjd	525 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
Antal lådor	4
arbetskiva längd	1500 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
underredets bredd	1300 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Serie	Ready-to-go
höjd	850 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
Lådornas effektiva yta i G	20×20
underredets djup	700 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G

Produktslag

Arbetsbänk komplett

## Tillbehör

Underlägg av mjuk PVC, transparent Bredd 1500 mm	951951 1500
Filsortiment Antal verktyg 6	952253 6
U-ringnyckelsats Antal verktyg 20	952505 20
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953521 10
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum Antal verktyg 32	953821 32
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 37	953828 37
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 39	953833 39
Tångsortiment Antal verktyg 5	954295 5
Tångsortiment Antal verktyg 5	954305 5
Hammarsortiment Antal verktyg 3	954690 3
Ritsning och sågning Antal verktyg 8	954895 8
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Matta till utdragslådor Dimension i G 20X20	951830 20X20
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 20X20	951885 20X20
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 20X20	951910 20X20
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/1	950300 75/1
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/2	950300 75/2
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/3	950300 75/3
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/1	950320 100/1

Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/2	950320 100/2
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/3	950320 100/3
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/1	950320 75/1
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/2	950320 75/2
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/3	950320 75/3
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/1	950320 125/1
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/2	950320 125/2
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/3	950320 125/3
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/4	950320 125/4
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/6	950320 125/6
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/4	950320 150/4
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/5	950320 150/5
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Rengöringsmedels- och rengöringsoljeset Typ 1	926403 1
Verkstadssortiment Antal verktyg 22	955071 22
Verkstadssortiment Antal verktyg 26	955081 26
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Demonteringsverktyg Typ 1	950070 1