

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk, lucka till vänster, till höger 4 utdragslådor, långfackutdragslåda, Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivans längd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	921124 1500
GTIN	4062406083090
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantsrör. Hurtshölje med centrallås tack vare stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Med långfackutdragslåda för förvaring av stora verktyg.

Beläggning:

Dörrhöjd (vänster) mm: 325

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 50, 75, 75, 125

Utdragslådans fronthöjd långfackutdragslåda mm: 125

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup	500 mm
underredets djup	700 mm
lådornas effektiva djup i G	20
underredets bredd	1300 mm
Serie	Ready-to-go
Antal lådor	4
lådornas effektiva bredd	500 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
lådhurts effektiv höjd	325 mm
långfacklådans effektiva djup	500 mm
höjd	850 mm
arbetsskiva längd	1500 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
långfacklådans effektiva bredd	1100 mm
vikt	150,1 kg
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G

Produktslag	Arbetsbänk
Tillbehör	
Comfort Close utdragslådor, indragdämpssystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Verkstadssortiment Antal verktyg 26	955081 26
Matta till utdragslådor Dimension i G 20X20	951830 20X20
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 50/3	950300 50/3
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/1	950300 75/1
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/3	950320 100/3
Set glidsäkra mattor för utdragslådor,Femdelad Dimension i G 20X20	951885 20X20
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
U-ringnyckelsats Antal verktyg 20	952505 20
Demonteringsverktyg Typ 1	950070 1
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/6	950320 125/6
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 39	953833 39
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/1	950320 125/1
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Underlägg av mjuk PVC, transparent Bredd 1500 mm	951951 1500
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum Antal verktyg 32	953821 32
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Tångsortiment Antal verktyg 5	954305 5
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 50/2	950300 50/2
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/2	950320 75/2
Tångsortiment Antal verktyg 5	954295 5

Filsortiment Antal verktyg 6	952253 6
Ritsning och sågning Antal verktyg 8	954895 8
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/2	950320 100/2
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/1	950320 75/1
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/3	950320 125/3
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/2	950300 75/2
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/1	950320 100/1
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 20X20	951910 20X20
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953521 10
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/3	950320 75/3
Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/3	950300 75/3
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/4	950320 125/4
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 50/1	950300 50/1
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 37	953828 37
Verkstadssortiment Antal verktyg 22	955071 22
Verkstadssortiment Antal verktyg 22	955072 22
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953522 10
Tångsortiment Antal verktyg 5	954306 5