

Garant GRIDLINE

**Arbetsbänk, lucka till vänster, till höger 4 utdragslådor, långfackutdragslåda, Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	921127 1500
GTIN	4062406083106
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Med långfackutdragslåda för förvaring av stora verktyg.

**Beläggning:**

Dörrhöjd (vänster) mm: 325

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 50, 75, 75, 125

Utdragslådans fronthöjd långfackutdragslåda mm: 125

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivning**

höjd	850 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
Arbets-skiva (djup)	750 mm
arbets-skiva längd	1500 mm
låd-hurts effektiv höjd	325 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva djup	500 mm
arbets-skiva (tjocklek)	50 mm
Antal lådor	4
lådornas effektiva bredd i G	20
vikt	136,1 kg
underredets bredd	1300 mm
Serie	Ready-to-go
långfacklådans effektiva bredd	1100 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
långfacklådans effektiva djup	500 mm
underredets djup	700 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G

Produktslag	Arbetsbänk
-------------	------------

## Tillbehör

Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/3	950320 75/3
Comfort Close utdragslådor, indragdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/1	950320 100/1
Tångsortiment Antal verktyg 5	954305 5
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 50/3	950300 50/3
Demonteringsverktyg Typ 1	950070 1
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/3	950300 75/3
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/6	950320 125/6
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/1	950320 75/1
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 50/2	950300 50/2
Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50
Matta till utdragslådor Dimension i G 20X20	951830 20X20
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/2	950320 100/2
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/2	950320 75/2
Verkstadssortiment Antal verktyg 26	955081 26
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/4	950320 125/4
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Tångsortiment Antal verktyg 5	954295 5
Filsortiment Antal verktyg 6	952253 6
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953521 10
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 20X20	951910 20X20
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/2	950300 75/2
U-ringnyckelsats Antal verktyg 20	952505 20
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/1	950300 75/1
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum Antal verktyg 32	953821 32
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 50/1	950300 50/1
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 39	953833 39
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 37	953828 37
Set glidsäkra mattor för utdragslådor,Femdelad Dimension i G 20X20	951885 20X20
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/1	950320 125/1
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/3	950320 100/3
Ritsning och sågning Antal verktyg 8	954895 8
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/3	950320 125/3
Verkstadssortiment Antal verktyg 22	955071 22
Tångsortiment Antal verktyg 5	954306 5
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953522 10
Verkstadssortiment Antal verktyg 22	955072 22