

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk, lucka till vänster, till höger 4 utdragslådor, långfackutdragslåda, Multiplex-boskiva, 20×20G, Skivans längd: 1500 mm**Beställningsdata**

Ordernummer	921134 1500
GTIN	4062406083120
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Med långfackutdragslåda för förvaring av stora verktyg.

Beläggning:

Dörrhöjd (vänster) mm: 425

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 100, 150

Utdragslådans fronthöjd långfackutdragslåda mm: 125

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä): 800 kg

Lådornas effektiva yta i G: 20×20

höjd: 950 mm

arbetskiva längd: 1500 mm

Arbetskiva (djup): 750 mm
 arbetskiva (tjocklek): 50 mm
 underredets bredd: 1300 mm
 underredets djup: 700 mm

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd	500 mm
arbetskiva längd	1500 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Serie	Ready-to-go
Arbetskiva (djup)	750 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva djup	500 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
lådornas effektiva bredd i G	20
långfacklådans effektiva bredd	1100 mm
lådhurts effektiv höjd	425 mm
underredets bredd	1300 mm
höjd	950 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
underredets djup	700 mm
Antal lådor	4
långfacklådans effektiva djup	500 mm
vikt	158,6 kg
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %

Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänk komplett

Tillbehör

Underlägg av mjuk PVC, transparent Bredd 1500 mm	951951 1500
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Filsortiment Antal verktyg 6	952253 6
U-ringnyckelsats Antal verktyg 20	952505 20
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953521 10
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum Antal verktyg 32	953821 32
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 37	953828 37
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 39	953833 39
Tångsortiment Antal verktyg 5	954295 5
Tångsortiment Antal verktyg 5	954305 5
Hammarsortiment Antal verktyg 3	954690 3
Ritsning och sågning Antal verktyg 8	954895 8
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Matta till utdragslådor Dimension i G 20X20	951830 20X20
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 20X20	951885 20X20
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 20X20	951910 20X20

easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/1	950300 75/1
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/2	950300 75/2
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/3	950300 75/3
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/1	950320 100/1
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/2	950320 100/2
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/3	950320 100/3
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/1	950320 75/1
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/2	950320 75/2
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/3	950320 75/3
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/4	950320 150/4
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/5	950320 150/5
Comfort Close utdragslådor, indragdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Verkstadssortiment Antal verktyg 22	955071 22
Verkstadssortiment Antal verktyg 26	955081 26
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Demonteringsverktyg Typ 1	950070 1