

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk, lucka till vänster, till höger 4 utdragslådor, långfackutdragslåda, Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	921137 1500
GTIN	4062406083137
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.

Med långfackutdragslåda för förvaring av stora verktyg.

Beläggning:

Dörrhöjd (vänster) mm: 425

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 75, 100, 100, 150

Utdragslådans fronthöjd långfackutdragslåda mm: 125

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd**. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Teknisk beskrivning

Serie	Ready-to-go
arbetsskiva längd	1500 mm
Antal lådor	4
arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådhurts effektiv höjd	425 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
lådornas effektiva bredd i G	20
långfacklådans effektiva djup	500 mm
höjd	950 mm
underredets djup	700 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
underredets bredd	1300 mm
lådornas effektiva djup i G	20
långfacklådans effektiva bredd	1100 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
vikt	144,2 kg
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G

Produktslag	Arbetsbänk
Tillbehör	
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum Antal verktyg 32	953821 32
Tångsortiment Antal verktyg 5	954295 5
U-ringnyckelsats Antal verktyg 20	952505 20
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/1	950300 75/1
Verkstadssortiment Antal verktyg 26	955081 26
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/3	950320 100/3
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 20X20	951910 20X20
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/3	950300 75/3
Tångsortiment Antal verktyg 5	954305 5
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/3	950320 75/3
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/5	950320 150/5
Matta till utdragslådor Dimension i G 20X20	951830 20X20
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 39	953833 39
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/4	950320 150/4
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Filsortiment Antal verktyg 6	952253 6
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/1	950320 75/1

Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 37	953828 37
Verkstadssortiment Antal verktyg 22	955071 22
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 20X20	951885 20X20
Demonteringsverktyg Typ 1	950070 1
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/1	950320 100/1
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 75/2	950320 75/2
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/2	950320 100/2
Ritsning och sågning Antal verktyg 8	954895 8
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953521 10
easyPick smådelsbehållarsortiment Typ 75/2	950300 75/2
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953522 10
Tångsortiment Antal verktyg 5	954306 5
Verkstadssortiment Antal verktyg 22	955072 22