

Garant GRIDLINE

**Vario Basic arbetsbänk, med bakvägg, höjd 850 mm, Multiplex-bokskiva,
Skivans längd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922024 1000
GTIN	4062406083175
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagnung. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Extra fondväg för bättre lastkapacitet. Med 1 x par skarvplåtar för extra styvhet.

leveransinnehåll:

2 x fotdelar, 1 x par skarvplåtar, 1 x tvådelad fondvägg, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

vikt	50 kg
arbetsskiva längd	1000 mm
Serie	vario Basic

höjd	850 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	600 kg
plattans tjocklek	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

Skarvplåt Typ 1	927122 1
Stödben höjd 800 mm	927000 800
Bakvägg/avläggsskivaen del Passar till skivlängd 1000 mm	927140 1000
Arbetskiva tjocklek 50 mmav Multiplex-bok Skivans längd 1000 mm	926081 1000