

Garant GRIDLINE

**Vario Basic arbetsbänk, med bakvägg, höjd 850 mm, Bambuskiva, Skivans
längd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922021 2000
GTIN	4062406083168
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstaging. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Extra fondväg för bättre lastkapacitet. Med 1 x par skarvplåtar för extra styvhet.

leveransinnehåll:

2 x fotdelar, 1 x par skarvplåtar, 1 x tvådelad fondvägg, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda**.

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Serie	vario Basic
höjd	850 mm
vikt	86 kg
Material arbetsskiva	Bambu
arbetsskiva (tjocklek)	50 mm

arbetskiva längd	2000 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	600 kg
plattans tjocklek	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

Stödben höjd 800 mm	927000 800
Bakvägg/avläggsskivaen del Passar till skivlängd 2000 mm	927140 2000
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Arbetskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 2000 mm	926001 2000