

Garant GRIDLINE

**Vario Basic arbetsbänk, med bakvägg, höjd 850 mm, Multiplex-bokskiva,
Skivans längd: 2000mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 922024 2000 |
| GTIN | 4062406083199 |
| Artikelklass | 9GG |

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstaging. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Extra fondväg för bättre lastkapacitet. Med 1 x par skarvplåtar för extra styvhet.

leveransinnehåll:

2 x fotdelar, 1 x par skarvplåtar, 1 x tvådelad fondvägg, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-------------|
| vikt | 86 kg |
| Serie | vario Basic |
| Arbetsskiva (djup) | 750 mm |
| arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm |
| höjd | 850 mm |

| | |
|---|--|
| arbetskiva längd | 2000 mm |
| Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion |
| Materialtjocklek | 1 mm |
| arbetsbänk höjd | 850 mm |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 600 kg |
| plattans tjocklek | 50 mm |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | Arbetsbord |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Skarvplåt Typ 1 | 927122 1 |
| Bakvägg/avläggsskivaen del Passar till skivlängd 2000 mm | 927140 2000 |
| Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 2000 mm | 926081 2000 |
| Stödben höjd 800 mm | 927000 800 |