

**Garant****Kopierfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 40/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	211806 40/3
GTIN	4045197714879
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats förvändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
total längd $L_{tot}$	55 mm
Skär-Ø $D_c$	40 mm
Passande vändskär	VCG. 2205
FästhålsØ	16 mm
Antal skär Z	3
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	5,65 grad
spiralfräsning Ø $D_{max}$	78 mm
spiralfräsning $a_p$	8 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	30,34 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	74 mm

Ø D <sub>3</sub>	34 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219800
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7