

Garant GRIDLINE

**Vario Basic arbetsbänk, med bakvägg, höjd 850 mm, Eluplan-skiva mörk,  
Skivans längd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922027 2000
GTIN	4062406083229
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstaging. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Extra fondväg för bättre lastkapacitet. Med 1 x par skarvplåtar för extra styvhet.

**leveransinnehåll:**

2 x fotdelar, 1 x par skarvplåtar, 1 x tvådelad fondväg, arbetsskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

Material arbetsskiva	Eluplan
höjd	850 mm
Serie	vario Basic
arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
arbetsskiva längd	2000 mm

vikt	86 kg
Arbetskiva (djup)	750 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	600 kg
plattans tjocklek	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

## Tillbehör

Arbetskivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 2000 mm	926241 2000
Stödben höjd 800 mm	927000 800
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Bakvägg/avläggsskivaen del Passar till skivlängd 2000 mm	927140 2000