

Garant GRIDLINE

**Vario Basic arbetsbänk, med bakvägg, höjd 950 mm, Eluplan-skiva mörk,
Skivans längd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922037 2000
GTIN	4062406083311
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Extra fondväg för bättre lastkapacitet. Med 1 x par skarvplåtar för extra styvhet.

leveransinnehåll:

2 x fotdelar, 1 x par skarvplåtar, 1 x tvådelad fondvägg, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllställén levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

höjd	950 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
arbetskiva längd	2000 mm
Serie	vario Basic
Arbetskiva (djup)	750 mm

Material arbetsskiva	Eluplan
vikt	87 kg
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	600 kg
plattans tjocklek	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

Arbetsskivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 2000 mm	926241 2000
Stödben höjd 900 mm	927000 900
Bakvägg/avläggsskivaen del Passar till skivlängd 2000 mm	927140 2000
Skarvplåt Typ 1	927122 1