

Garant GRIDLINE

**Vario Basic arbetsbänk, med bakvägg, höjd 950 mm, Bambuskiva, Skivans  
längd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922031 1000
GTIN	4062406083236
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Extra fondväg för bättre lastkapacitet. Med 1 x par skarvplåtar för extra styvhet.

**leveransinnehåll:**

2 x fotdelar, 1 x par skarvplåtar, 1 x tvådelad fondvägg, arbetsskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
Serie	vario Basic

höjd	950 mm
Material arbetsskiva	Bambu
vikt	51 kg
Arbetsskiva (djup)	750 mm
arbetsskiva längd	1000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	600 kg
plattans tjocklek	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

## Tillbehör

Stödben höjd 900 mm	927000 900
Bakvägg/avläggsskivaen del Passar till skivlängd 1000 mm	927140 1000
Arbetsskiva tjocklek 50 mmav krysslimmad bambu Skivans längd 1000 mm	926001 1000
Skarvplåt Typ 1	927122 1