

Garant GRIDLINE

**Vario Basic arbetsbänk, med bakvägg, höjd 850 mm, Eluplan-skiva mörk,
Skivans längd: 1500mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 922027 1500 |
| GTIN | 4062406083212 |
| Artikelklass | 9GG |

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Extra fondväg för bättre lastkapacitet. Med 1 x par skarvplåtar för extra styvhet.

leveransinnehåll:

2 x fotdelar, 1 x par skarvplåtar, 1 x tvådelad fondvägg, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-------------|
| Serie | vario Basic |
| arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm |
| höjd | 850 mm |
| Material arbetsskiva | Eluplan |

| | |
|---|--|
| vikt | 68 kg |
| arbetskiva längd | 1500 mm |
| Arbetskiva (djup) | 750 mm |
| Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion |
| Materialtjocklek | 1 mm |
| arbetsbänk höjd | 850 mm |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 600 kg |
| plattans tjocklek | 50 mm |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | Arbetsbord |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Arbetskivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 1500 mm | 926241 1500 |
| Bakvägg/avläggsskivaen del Passar till skivlängd 1500 mm | 927140 1500 |
| Skarvplåt Typ 1 | 927122 1 |
| Stödben höjd 800 mm | 927000 800 |