

Garant GRIDLINE

**Vario Basic arbetsbänk, med bakvägg, höjd 950 mm, Eluplan-skiva mörk,
Skivans längd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922037 1000
GTIN	4062406083298
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Extra fondväg för bättre lastkapacitet. Med 1 x par skarvplåtar för extra styvhet.

leveransinnehåll:

2 x fotdelar, 1 x par skarvplåtar, 1 x tvådelad fondvägg, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Arbetsskiva (djup)	750 mm
vikt	51 kg

arbetskiva längd	1000 mm
Serie	vario Basic
Material arbetskiva	Eluplan
höjd	950 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	600 kg
plattans tjocklek	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

Skarvplåt Typ 1	927122 1
Stödben höjd 900 mm	927000 900
Arbetskivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 1000 mm	926241 1000
Bakvägg/avläggsskivaen del Passar till skivlängd 1000 mm	927140 1000