

Garant GRIDLINE

**Vario Basic arbetsbänk, med bakvägg, höjd 950 mm, Multiplex-bokskiva,
Skivans längd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922034 1500
GTIN	4062406083274
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Extra fondväg för bättre lastkapacitet. Med 1 x par skarvplåtar för extra styvhet.

leveransinnehåll:

2 x fotdelar, 1 x par skarvplåtar, 1 x tvådelad fondväg, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
arbetsskiva längd	1500 mm
höjd	950 mm
Serie	vario Basic

vikt	69 kg
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	600 kg
plattans tjocklek	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

Bakvägg/avläggsskivaen del Passar till skivlängd 1500 mm	927140 1500
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Stödben höjd 900 mm	927000 900
Arbetsskiva tjocklek 50 mmav Multiplex-bok Skivans längd 1500 mm	926081 1500