

Garant GRIDLINE

Vario Basic arbetsbänk, med bakvägg, höjd 950 mm, Bambuskiva, Skivans längd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922031 1500
GTIN	4062406083243
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagnung. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Extra fondväg för bättre lastkapacitet. Med 1 x par skarvplåtar för extra styvhet.

leveransinnehåll:

2 x fotdelar, 1 x par skarvplåtar, 1 x tvådelad fondväg, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

arbetsskiva längd	1500 mm
vikt	69 kg
Arbetsskiva (djup)	750 mm
arbetsskiva (tjocklek)	50 mm

höjd	950 mm
Material arbetsskiva	Bambu
Serie	vario Basic
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	600 kg
plattans tjocklek	50 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbord

Tillbehör

Skarvplåt Typ 1	927122 1
Arbetsskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 1500 mm	926001 1500
Bakvägg/avläggsskivaen del Passar till skivlängd 1500 mm	927140 1500
Stödben höjd 900 mm	927000 900