

Garant GRIDLINE

**Vario Basic arbetsbänk, med bakvägg, höjd 950 mm, Eluplan-skiva mörk,  
Skivans längd: 1500mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 922037 1500   |
| GTIN         | 4062406083304 |
| Artikelklass | 9GG           |

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Extra fondväg för bättre lastkapacitet. Med 1 x par skarvplåtar för extra styvhet.

**leveransinnehåll:**

2 x fotdelar, 1 x par skarvplåtar, 1 x tvådelad fondväg, arbetsskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme och stödben ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| vikt                   | 69 kg   |
| arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm   |
| arbetsskiva längd      | 1500 mm |
| Material arbetsskiva   | Eluplan |

|   |  |
|---|--|
| Serie   | vario Basic  |
| höjd  | 950 mm   |
| Arbetskiva (djup)   | 750 mm   |
| Konstruktionsutförande  | Stålrörskonstruktion   |
| Materialtjocklek  | 1 mm   |
| arbetsbänk höjd   | 950 mm   |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 600 kg   |
| plattans tjocklek   | 50 mm  |
| Färgval   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag   | Arbetsbord   |

## Tillbehör

|  |             |
|--|-------------|
| Arbetskivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 1500 mm | 926241 1500 |
| Bakvägg/avläggsskivaen del Passar till skivlängd 1500 mm         | 927140 1500 |
| Skarvplåt Typ 1  | 927122 1    |
| Stödben höjd 900 mm  | 927000 900  |