

Garant**Kopierfräs 90°, med gänga, Ø D / Antal skäreddar Z: 40/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	211811 40/3
GTIN	4045197715074
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.
Med gängfäste för valfri förlängning.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

total längd L_{tot}	47 mm
Ø D_2	29 mm
Passande vändskär	VCG. 2205
Skruvsats för vändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Fästgंगा M	M16
Skär-Ø D_c	40 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Antal skär Z	3
spiralfräsning a_p	8 mm
Rampningsvinkel α_{max}	5,65 grad

Rampningslängd L för α_{\max}	30,34 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	78 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	74 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219800
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP