

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 16G, höjd 850 mm, Bambuskiva, 12×20G, Skivans längd: 2000/3mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922041 2000/3
GTIN	4062406083373
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstaging. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med 1 par skarvplåtar för extra styvhet. Hurtshölje 16G med centrallås tack vare cylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 75, 100, 150

leveransinnehåll:

2 × fotdelar, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, fotdelar och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016,

pulverbelagd. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd	300 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg

vikt	106 kg
lådurtsens bredd	400 mm
Antal lådor	3
lådurts effektiv höjd	325 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
höjd	850 mm
lådurtsens höjd	400 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådurtsens djup	650 mm
lådornas effektiva bredd i G	12
Serie	vario
lådornas effektiva djup i G	20
arbetskiva längd	2000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Rengöringsmedels- och rengöringsoljeset Typ 1	926403 1
Stödben höjd 800 mm	927000 800
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/3	927300 400/3
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003