

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 16G, höjd 850 mm, Multiplex-bokskiva, 12×20G, Skivans längd: 1000/3mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922044 1000/3
GTIN	4062406083397
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med 1 par skarvplåtar för extra styvhet. Hurtshölje 16G med centrallås tack vare cylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 75, 100, 150

leveransinnehåll:

2 × fotdelar, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, fotdelar och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd	300 mm
Antal lådor	3
Arbetskiva (djup)	750 mm
höjd	850 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
vikt	78 kg
Serie	vario
lådurtsens höjd	400 mm
lådornas effektiva bredd i G	12
lådurtsens djup	650 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
lådurts effektiv höjd	325 mm
arbetskiva längd	1000 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
lådurtsens bredd	400 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
lådornas effektiva djup i G	20
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/3	927300 400/3
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Stödben höjd 800 mm	927000 800
Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 1000 mm	926081 1000