

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 16G, höjd 950 mm, Bambuskiva, 12×20G, Skivans längd: 1000/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922051 1000/2
GTIN	4062406083502
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 16G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 150

**leveransinnehåll:**

2 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

lådhurts effektiv höjd	225 mm
Antal lådor	2
Lådornas effektiva yta i G	12×20
höjd	950 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
lådhurtsens bredd	400 mm
Serie	vario
lådornas effektiva bredd i G	12
lådhurtsens djup	650 mm
vikt	69 kg
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
arbetskiva längd	1000 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
lådhurtsens höjd	300 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva djup	500 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänk

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927300 300/2
Arbets-skiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 1000 mm	926001 1000
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Stödben höjd 900 mm	927000 900