

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 16G, höjd 850 mm, Bambuskiva, 12×20G, Skivans längd: 1000/6mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922121 1000/6
GTIN	4062406083687
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med 1 par skarvplåtar för extra styvhet. Hurtshölje 16G med centrallås tack vare cylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

leveransinnehåll:

1 × fotdel, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, fotdelar och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

lådurtsens djup	650 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Serie	vario
Lådornas effektiva yta i G	12×20
lådurtsens bredd	400 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
lådornas effektiva bredd i G	12
vikt	103 kg
lådurts effektiv höjd	700 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
Antal lådor	6
lådurtsens höjd	800 mm
höjd	850 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
arbetskiva längd	1000 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927500 200
Stödben höjd 800 mm	927000 800
Arbetskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 1000 mm	926001 1000
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 800/6	927300 800/6
Skarvplåt Typ 1	927122 1