

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 16G, höjd 850 mm, Bambuskiva, 12×20G, Skivans längd: 1500/6mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922121 1500/6
GTIN	4062406083700
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med 1 par skarvplåtar för extra styvhet. Hurtshölje 16G med centrallås tack vare cylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

leveransinnehåll:

1 × fotdel, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, fotdelar och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva djup i G	20
lådhurtsens bredd	400 mm

vikt	117 kg
höjd	850 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
lådornas effektiva bredd	300 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva bredd i G	12
lådhurtsens djup	650 mm
arbetskiva längd	1500 mm
Serie	vario
Antal lådor	6
Lådornas effektiva yta i G	12×20
lådhurts effektiv höjd	700 mm
lådhurtsens höjd	800 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Rengöringsmedels- och rengöringsoljeset Typ 1	926403 1
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927500 200
Stödben höjd 800 mm	927000 800
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 800/6	927300 800/6
Skarvplåt Typ 1	927122 1