

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 850 mm, Bambuskiva, 20×20G, Skivans längd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922521 2000
GTIN	4062406084066
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstaging. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med 1 par skarvplåtar för extra styvhet. Hurtskylje 24G med centrallås tack vare cylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 125

leveransinnehåll:

2 × fotdelar, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, fotdelar och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Arbetskiva (djup)	750 mm
lådhurts effektiv höjd	125 mm

höjd	850 mm
vikt	116 kg
lådurtsens höjd	200 mm
Antal lådor	1
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Serie	vario
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	20
lådurtsens bredd	600 mm
arbetskiva längd	2000 mm
lådurtsens djup	650 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Stödben höjd 800 mm	927000 800
Arbetskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 2000 mm	926001 2000
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 200/1	927600 200/1
Skarvplåt Typ 1	927122 1