

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 16G, höjd 950 mm, Bambuskiva, 12×20G, Skivans längd: 1000/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922131 1000/7
GTIN	4062406083816
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagnung. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med 1 par skarvplåtar för extra styvhet. Hurtshölje 16G med centrallås tack vare cylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Lådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**leveransinnehåll:**

1 × fotdel, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetsskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme, fotdelar och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

lådornas effektiva bredd i G	12
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådurtsens bredd	400 mm
arbetskiva längd	1000 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
Antal lådor	7
höjd	950 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
vikt	113 kg
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva djup	500 mm
lådurts effektiv höjd	800 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
lådurtsens djup	650 mm
lådurtsens höjd	900 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
Serie	vario
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänk

## Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927500 200
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Stödben höjd 900 mm	927000 900
Arbetskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 1000 mm	926001 1000
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/7	927300 900/7
Skarvplåt Typ 1	927122 1