

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 16G, höjd 850 mm, Multiplex-bokskiva, 12×20G, Skivans längd: 1500/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922124 1500/6
GTIN	4062406083748
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med 1 par skarvplåtar för extra styvhet. Hurtskylje 16G med centrallås tack vare cylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Lådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**leveransinnehåll:**

1 × fotdel, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetsskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme, fotdelar och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

lådornas effektiva djup i G	20
lådhurts effektiv höjd	700 mm

Lådornas effektiva yta i G	12×20
lådornas effektiva bredd	300 mm
vikt	117 kg
lådurtsens höjd	800 mm
lådurtsens bredd	400 mm
arbetskiva längd	1500 mm
lådurtsens djup	650 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
Serie	vario
höjd	850 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva bredd i G	12
Antal lådor	6
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänk

## Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927500 200
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 1500 mm	926081 1500
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Stödben höjd 800 mm	927000 800
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 800/6	927300 800/6