

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 16G, höjd 950 mm, Bambuskiva, 12×20G, Skivans längd: 1500/6mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922131 1500/6
GTIN	4062406083823
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med 1 par skarvplåtar för extra styvhet. Hurtskivorna 16G med centrallås tack vare cylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

leveransinnehåll:

1 × fotdel, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, fotdelar och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd i G	12
------------------------------	----

Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
lådurtsens bredd	400 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
arbetskiva längd	1500 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Serie	vario
Antal lådor	6
lådornas effektiva bredd	300 mm
vikt	121 kg
lådurts effektiv höjd	800 mm
höjd	950 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
lådurtsens djup	650 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådurtsens höjd	900 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927500 125
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Låda lådans fronthöjd 250 mm	927500 250
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/6	927300 900/6
Arbetskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 1500 mm	926001 1500
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Stödben höjd 900 mm	927000 900