

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 16G, höjd 950 mm, Eluplan-skiva mörk, 12×20G,  
Skivans längd: 1000/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922137 1000/7
GTIN	4062406083892
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagnung. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med 1 par skarvplåtar för extra styvhet. Hurtshölje 16G med centrallås tack vare cylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Lådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**leveransinnehåll:**

1 × fotdel, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetsskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme, fotdelar och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

vikt	113 kg
lådurts effektiv höjd	800 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
lådurtsens djup	650 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådurtsens bredd	400 mm
höjd	950 mm
Antal lådor	7
lådornas effektiva bredd i G	12
Serie	vario
lådornas effektiva bredd	300 mm
arbetsskiva längd	1000 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
lådurtsens höjd	900 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänk

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927500 200
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Arbetsskivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 1000 mm	926241 1000
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/7	927300 900/7
Stödben höjd 900 mm	927000 900
Skarvplåt Typ 1	927122 1