

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 16G, höjd 950 mm, Eluplan-skiva mörk, 12×20G, Skivans längd: 1500/6mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922137 1500/6
GTIN	4062406083908
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med 1 par skarvplåtar för extra styvhet. Hurtshölje 16G med centrallås tack vare cylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

leveransinnehåll:

1 × fotdel, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, fotdelar och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

lådhurts effektiv höjd	800 mm
------------------------	--------

höjd	950 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Serie	vario
vikt	121 kg
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådurtsens höjd	900 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
Lådornas effektiva yta i G	12×20
arbetskiva längd	1500 mm
lådornas effektiva bredd i G	12
Antal lådor	6
lådurtsens djup	650 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd	300 mm
lådurtsens bredd	400 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927500 125
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Låda lådans fronthöjd 250 mm	927500 250
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Stödben höjd 900 mm	927000 900
Arbetskvivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 1500 mm	926241 1500
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/6	927300 900/6