

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 16G, höjd 950 mm, Multiplex-bokskiva, 12×20G, Skivans längd: 1500/6mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 922134 1500/6 |
| GTIN         | 4062406083861 |
| Artikelklass | 9GG           |

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med 1 par skarvplåtar för extra styvhet. Hurtskiva 16G med centrallås tack vare cylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Lådans fronthöjd mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**leveransinnehåll:**

1 × fotdel, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetsskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme, fotdelar och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| lådornas effektiva djup i G | 20 |
|-----------------------------|----|

|   |  |
|---|--|
| Arbetskiva (djup)   | 750 mm   |
| lådornas effektiva bredd i G                                      | 12   |
| lådurtsens djup   | 650 mm   |
| lådornas effektiva bredd  | 300 mm   |
| lådurts effektiv höjd   | 800 mm   |
| arbetskiva längd  | 1500 mm  |
| Serie   | vario  |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 800 kg   |
| vikt  | 121 kg   |
| arbetskiva (tjocklek)   | 50 mm  |
| höjd  | 950 mm   |
| Lådornas effektiva yta i G  | 12×20  |
| Antal lådor   | 6  |
| lådurtsens bredd  | 400 mm   |
| lådornas effektiva djup   | 500 mm   |
| lådurtsens höjd   | 900 mm   |
| Konstruktionsutförande  | Stålrörskonstruktion   |
| Materialtjocklek  | 1 mm   |
| arbetsbänk höjd   | 950 mm   |
| Bärförmåga låda/utdragshylla                                      | 75 kg  |
| plattans tjocklek   | 50 mm  |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)                                 | 100 %  |
| Cylinderlås   | modulär låscylinder  |
| Färgval   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut  | 12×20G   |
| Produktslag   | Arbetsbänk   |

**Tillbehör**

|  |              |
|--|--------------|
| Låda lådans fronthöjd 150 mm                                     | 927500 150   |
| Låda lådans fronthöjd 250 mm                                     | 927500 250   |
| Låda lådans fronthöjd 100 mm                                     | 927500 100   |
| Låda lådans fronthöjd 75 mm                                      | 927500 75    |
| Låsplatta till GridLine Typ KO21                                 | 914227 KO21  |
| Låda lådans fronthöjd 125 mm                                     | 927500 125   |
| Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 1500 mm | 926081 1500  |
| Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/6       | 927300 900/6 |
| Stödben höjd 900 mm  | 927000 900   |
| Skarvplåt Typ 1  | 927122 1     |