

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 16G, höjd 950 mm, Multiplex-bokskiva, 12×20G, Skivans längd: 1500/7mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922134 1500/7
GTIN	4062406083878
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med 1 par skarvplåtar för extra styvhet. Hurtskiva 16G med centrallås tack vare cylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

leveransinnehåll:

1 × fotdel, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, fotdelar och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

arbetsskiva längd	1500 mm
-------------------	---------

lådurtsens bredd	400 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
höjd	950 mm
lådurtsens djup	650 mm
Serie	vario
vikt	127 kg
lådornas effektiva bredd i G	12
lådornas effektiva bredd	300 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådurts effektiv höjd	800 mm
Antal lådor	7
lådornas effektiva djup i G	20
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
lådurtsens höjd	900 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927500 200
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Stödben höjd 900 mm	927000 900
Hurts 16G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/7	927300 900/7
Arbets-skiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 1500 mm	926081 1500
Skarvplåt Typ 1	927122 1