


Garant**SOGX 130511, HB6535, Typ: UNI**

Beställningsdata

Ordernummer	234092 UNI
GTIN	4062406084349
Artikelklass	21E

Beskrivning

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborring med hållare nr 234015 och nr 234025.

Teknisk beskrivning

Serie	Power Drill
Typ	UNI
Antal byten/skär	4
Beläggning	TiN
ISO-kod vändskär	SOGX 130511
Sort	HB6535
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,09 - 0,2 mm/v

Produktslag

Vändskär för borring

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	270 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	150 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	250 m/min	N
vått maximal	lämplig		