

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 950 mm, Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 2000/3mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922637 2000/3
GTIN	4062406084578
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 100

leveransinnehåll:

2 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådostommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva djup i G	20

höjd	950 mm
lådurtsens höjd	300 mm
arbetskiva längd	2000 mm
vikt	134 kg
lådurtsens bredd	600 mm
lådurtsens djup	650 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
lådornas effektiva djup	500 mm
Serie	vario
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådurts effektiv höjd	225 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
Antal lådor	3
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Stödben höjd 900 mm	927000 900
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Arbetskvivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 2000 mm	926241 2000
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927600 300/3