

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 850 mm, Multiplex-boskiva, 20×20G, Skivans längd: 1000/3mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922624 1000/3
GTIN	4062406084431
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 100

leveransinnehåll:

2 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
Antal lådor	3
lådurtsens höjd	300 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Serie	vario
Arbets-skiva (djup)	750 mm
arbets-skiva längd	1000 mm
lådurtsens djup	650 mm
arbets-skiva (tjocklek)	50 mm
lådurts effektiv höjd	225 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
höjd	850 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	20
lådurtsens bredd	600 mm
vikt	105 kg
lådornas effektiva bredd	500 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Stödben höjd 800 mm	927000 800
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927600 300/3
Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 1000 mm	926081 1000