

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 950 mm, Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivans längd: 1000/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922634 1000/3
GTIN	4062406084523
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 100

**leveransinnehåll:**

2 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

lådornas effektiva bredd	500 mm
vikt	106 kg
Serie	vario
lådornas effektiva bredd i G	20
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
lådurtsens djup	650 mm
höjd	950 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådurtsens bredd	600 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådurtsens höjd	300 mm
arbetskiva längd	1000 mm
Antal lådor	3
lådornas effektiva djup	500 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådurts effektiv höjd	225 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50
Stödben höjd 900 mm	927000 900
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/3	927600 300/3
Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 1000 mm	926081 1000