

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 950 mm, Multiplex-boskiva, 20×20G, Skivans längd: 2000/4mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 922674 2000/4 |
| GTIN         | 4062406084721 |
| Artikelklass | 9GG           |

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 75, 125

**leveransinnehåll:**

2 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| lådhurtsens djup  | 650 mm |
| Arbetskiva (djup) | 750 mm |

|   |  |
|---|--|
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 400 kg   |
| lådornas effektiva djup   | 500 mm   |
| arbets-skiva längd  | 2000 mm  |
| låd-hurtsens höjd   | 400 mm   |
| Antal lådor   | 4  |
| lådornas effektiva djup i G                                       | 20   |
| låd-hurtsens bredd  | 600 mm   |
| Serie   | vario  |
| lådornas effektiva bredd  | 500 mm   |
| arbets-skiva (tjocklek)   | 50 mm  |
| Lådornas effektiva yta i G  | 20×20  |
| vikt  | 145 kg   |
| låd-hurts effektiv höjd   | 325 mm   |
| höjd  | 950 mm   |
| lådornas effektiva bredd i G                                      | 20   |
| Konstruktionsutförande  | Stålrörskonstruktion   |
| Materialtjocklek  | 1 mm   |
| arbetsbänk höjd   | 950 mm   |
| Bärförmåga låda/utdragshylla                                      | 75 kg  |
| plattans tjocklek   | 50 mm  |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)                                 | 100 %  |
| Cylinderlås   | modulär låscylinder  |
| Färgval   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamnsattribut  | 20×20G   |
| Produktslag   | Arbetsbänk   |

## Tillbehör

|   |              |
|---|--------------|
| Låsplatta till GridLine Typ KO21                                  | 914227 KO21  |
| Låda lådans fronthöjd 75 mm                                       | 927800 75    |
| Låda lådans fronthöjd 50 mm                                       | 927800 50    |
| Låda lådans fronthöjd 125 mm                                      | 927800 125   |
| Stödben höjd 900 mm   | 927000 900   |
| Skarvplåt Typ 1   | 927122 1     |
| Arbetsskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 2000 mm | 926081 2000  |
| Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 400/4        | 927600 400/4 |