

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 850 mm, Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivans längd: 1000/5mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922704 1000/5
GTIN	4062406084790
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 75, 100, 125

leveransinnehåll:

2 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådurtsens djup	650 mm
lådurts effektiv höjd	425 mm
Serie	vario
höjd	850 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
vikt	127 kg
lådornas effektiva djup i G	20
arbetskiva längd	1000 mm
lådurtsens höjd	500 mm
Antal lådor	5
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådurtsens bredd	600 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Stödben höjd 800 mm	927000 800
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 500/5	927600 500/5
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 1000 mm	926081 1000