

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 850 mm, Bambuskiva, 20×20G, Skivans längd: 1000/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922701 1000/5
GTIN	4062406084769
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagnung. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 75, 100, 125

**leveransinnehåll:**

2 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställ levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

Serie	vario
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
lådurtsens djup	650 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
höjd	850 mm
lådurts effektiv höjd	425 mm
lådurtsens höjd	500 mm
vikt	127 kg
lådornas effektiva bredd i G	20
lådurtsens bredd	600 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
Antal lådor	5
lådornas effektiva djup i G	20
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
arbetskiva längd	1000 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

## Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Stödben höjd 800 mm	927000 800
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 500/5	927600 500/5
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Arbetsskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 1000 mm	926001 1000