

Garant GRIDLINE

**Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 950 mm, Bambuskiva, 20×20G, Skivans längd: 1500/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	922711 1500/5
GTIN	4062406084868
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 75, 100, 125

**leveransinnehåll:**

2 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme, stödben och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Hyllställena levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

**Teknisk beskrivning**

lådornas effektiva djup i G	20
-----------------------------	----

Antal lådor	5
lådurtsens höjd	500 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
arbetskiva längd	1500 mm
lådurtsens bredd	600 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
vikt	142 kg
Lådornas effektiva yta i G	20×20
höjd	950 mm
lådurtsens djup	650 mm
lådurts effektiv höjd	425 mm
Serie	vario
lådornas effektiva bredd	500 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

**Tillbehör**

Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 500/5	927600 500/5
Stödben höjd 900 mm	927000 900
Arbetskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 1500 mm	926001 1500
Skarvplåt Typ 1	927122 1