

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 850 mm, Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivans längd: 1500/6mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922764 1500/6
GTIN	4062406084981
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

leveransinnehåll:

1 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd i G	20
------------------------------	----

Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådurtsens höjd	800 mm
lådurtsens bredd	600 mm
lådurtsens djup	650 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådornas effektiva djup	500 mm
lådurts effektiv höjd	700 mm
Antal lådor	6
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Serie	vario
lådornas effektiva djup i G	20
vikt	153 kg
arbetskiva längd	1500 mm
höjd	850 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låda lådans fronthöjd 200 mm	927800 200
Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Stödben höjd 800 mm	927000 800
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 800/6	927600 800/6
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Arbetskiva tjocklek 50 mm av Multiplex-bok Skivans längd 1500 mm	926081 1500