

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 950 mm, Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 1500/6mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922777 1500/6
GTIN	4062406085148
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

leveransinnehåll:

1 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, stödben och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

Antal lådor	6
-------------	---

lådornas effektiva djup	500 mm
vikt	158 kg
Serie	vario
lådornas effektiva bredd	500 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
arbetskiva längd	1500 mm
lådurtsens höjd	900 mm
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	20
lådurtsens bredd	600 mm
höjd	950 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådurtsens djup	650 mm
lådurts effektiv höjd	800 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låda lådans fronthöjd 250 mm	927800 250
Arbetskvivamed mörkgrå plastfolie (Eluplan) Skivans längd 1500 mm	926241 1500
Stödben höjd 900 mm	927000 900
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 900/6	927600 900/6